



# Polywipe-C Heatseal 擦拭布

## 标准重量全聚酯针织擦拭布

### 说明

Polywipe-C Heatseal 针织擦拭布是一种表面有纹路、清洁效果良好的标准重量擦拭布。擦拭布经辐射切割封边，密封了擦布边缘纤维。此擦拭布由聚酯针织面料制成。在ISO 4级无尘室中清洗和包装以进一步减少污染。

### 特点和优点

- 柔软的布面在擦拭时不会磨损表面
- 极低的微粒和纤维数
- 很好的溶剂吸收性
- 化学品耐受性
- 经济性
- 可供符合AAMI指南的消毒产品

### 适用性

本文所显示的信息适用于如下所列举的产品号及用同样的材料并在同样的条件下生产的任何产品（不管产品的尺寸或包装形式）。请联系Contec销售代理以获得更详细信息。

## 技术数据

属性(单位)	数值	测试方法
基本重量(g/m <sup>2</sup> )	117	
<b>吸水性</b>		IEST-RP-CC004.3, Sec. 8.1
本质的(mL/g)	2.60	
外赋的(mL/m <sup>2</sup> )	304	
吸水速率(秒)	< 1	IEST-RP-CC004.3, Sec. 8.2
<b>未挥发剩余物(NVR)</b>		IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.1.2
去离子水中(g/m <sup>2</sup> )	0.004	
异丙醇中(g/m <sup>2</sup> )	0.012	
<b>特定离子</b>		IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.2.2
钠(ppm)	0.247	
氯化物(ppm)	0.105	
<b>易释放微粒</b>		IEST-RP-CC004.2, Sec. 5.1
P≥0.3 μ m(x10 <sup>6</sup> /m <sup>2</sup> )	N/A	
P≥0.5 μ m(x10 <sup>6</sup> /m <sup>2</sup> )	3.3	
纤维> 100um(x10 <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	0.26	IEST-RP-CC004.2, sec. 5.2

\*\* ND = 未检出的；水平低于测试设备检测最低限

产品号	描述	包装
PCHS-99	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布	150 片/包, 12 包/箱
PCHS-99B	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布, 散装	300 片/包, 5 包/箱
PCHS-1212	12" x 12" (30.5 x 30.5cm) 擦拭布	75 片/包, 10 包/箱
PCHS-1212B/150	12" x 12" (30.5 x 30.5cm) 擦拭布, 散装	150 片/包, 12 包/箱
LWCS0009	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布, 已消毒	25 片/内袋, 4 内袋/外袋, 10 外袋/箱
LWCS0010	12" x 12" (30.5 x 30.5cm) 擦拭布, 已消毒	25 片/内袋, 4 内袋/外袋, 10 外袋/箱
LWCS0003	9" (23cm) 六边形擦拭布	150 片/包, 12 包/箱
LWCS0005	12" (30.5cm) 六边形擦拭布	75 片/包, 10 包/箱
LWCS0011	12" (30.5cm) 六边形擦拭布, 已消毒	25 片/内袋, 4 内袋/外袋, 10 外袋/箱
LWCS0021	4" x 4" (10 x 10cm) 擦拭布, 散装	600 片/包, 12 包/箱
PCHS-66	6" x 6" (15 x 15cm) 擦拭布	75 片/内袋, 4 内袋/外袋, 10 外袋/箱
PCHS-66B	6" x 6" (15 x 15cm) 擦拭布, 散装	300 片/包, 10 包/箱
LWCH1008	2" x 2" (5 x 5cm) 擦拭布, 散装	1500 片/包, 20 包/箱
LWCH1001	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布	150 片/包, 12 包/箱

### 注:

- 1) 给出的数据只是典型数值而不是产品规格
- 2) 只有用同样的测试设备，在相似的条件下进行测试才能获得有效的产品比较数据
- 3) 可能有当前的和/或比较数据。请联系康泰销售代理以获得详情

修订日期: 07/06/2011