



Polynit Heatseal 擦拭布

全聚酯花纹针织擦拭布

说明

Polynit Heatseal擦拭布是由全聚酯针织而成。经激光切割封边，密封边缘纤维。边缘干净、平滑，擦拭布使用率高达100%。

特点和优点

- 极低的微粒和纤维数
- 很好的溶剂吸收性
- 耐磨损性
- 化学品耐受性
- 一般清洁用途的理想擦拭布
- 可供符合AAMI指南的消毒产品

适用性

本文所显示的信息适用于如下所列举的产品号及用同样的材料并在同样的条件下生产的任何产品（不管产品的尺寸或包装形式）。请联系Contec销售代理以获得更详细信息。

产品号	描述	包装
PNHS-44	4" x 4" (10 x 10cm) 擦拭布	300片/包, 16包/箱
PNHS-44B	4" x 4" (10 x 10cm) 擦拭布, 散装	600片/包, 12包/箱
PNHS-88	8" x 8" (20 x 20cm) 擦拭布	150片/包, 8包/箱
PNHS-99	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布	150片/包, 8包/箱
PNHS-99B	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布, 散装	300片/包, 4包/箱
PNHS-99B/150	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布, 散装	150片/包, 8包/箱
PNHS-1212	12" x 12" (30.5 x 30.5cm) 擦拭布	75片/包, 10包/箱
PNHS-1212B	12" x 12" (30.5 x 30.5cm) 擦拭布, 散装	75片/包, 10包/箱
LWPS0040	63" x 50" (160 x 127 cm) 擦拭布, 折叠	2片/包, 12包/箱
LWPS0047	46" x 46" (116.8 x 116.8 cm) 擦拭布, 折叠	2片/包, 12包/箱
LWPS0040	63" x 50" (160 x 127 cm) 擦拭布, 折叠	2片/包, 12包/箱
PNHS-99QP	9" x 9" (23 x 23cm) 擦拭布, 快速抽取	100片/包, 8包/箱

注:

- 1) 给出的数据只是典型数值而不是产品规格
- 2) 只有用同样的测试设备，在相似的条件同时测试才能获得有效的产品比较数据
- 3) 可能有当前的和/或比较数据。请联系康泰销售代理以获得详情

技术数据

属性(单位)	数值**	测试方法
基本重量(g/m ²)	141	
吸水性		IEST-RP-CC004.3, Sec. 8.1
本质的(mL/g)	2.84	
外赋的(mL/m ²)	400	
吸水速率(秒)	< 1.5	IEST-RP-CC004.3, Sec. 8.2
未挥发剩余物(NVR)		IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.1.2
去离子水中(g/m ²)	0.003	
异丙醇中(g/m ²)	0.020	
特定离子		IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.2.2
钠(ppm)	0.244	
氯化物(ppm)	0.120	
易释放微粒		IEST-RP-CC004.2, Sec. 5.1
P≥0.3 μ m(x10 ⁶ /m ²)	N/A	
P≥0.5 μ m(x10 ⁶ /m ²)	5.3	
纤维> 100um(x10 ³ /m ²)	0.30	IEST-RP-CC004.2, sec. 5.2

** ND =未检出的；水平低于测试设备检测最低限

修订日期: 05/25/2011